

Mahr

Indicateur à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,1/40mm



Données de commande

N° commande	436421 0,1/40
GTIN	4059192013653
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

Lecture 2/1000.

Mahr – Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d'où alignement particulièrement précis; antimagnétique.

Utilisation:

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Description technique

Lecture	0,002 mm
Force de mesure	0,2 N
Ecart total f_{tot}	4 μ m
Erreur de réversibilité f_u	2 μ m
\varnothing corps max	40 mm
Plage d'indication par sens	0,1 mm
Ecart f_e	3 μ m
Plage de pivotement	2×110 degré
\varnothing axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	14,5 mm
\varnothing bille de mesure	2 mm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG
EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm \varnothing bille de mesure 2R mm	436371 2R
Support à section carrée pour comparateurs	436510
Support de centrage Type	436512
Verre de rechange pour indicateur à levier \varnothing ext. 40 mm	436328 40
Tige de serrage pour indicateurs à levier \varnothing queue h6 4 mm	436311 4

Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm Ø bille de mesure 1 mm	436371 1
Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm Ø bille de mesure 3 mm	436371 3
Touche carbure, longueur bras palpeur 14,5 mm Ø bille de mesure 2 mm	436371 2
Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 8 mm	436311 8