




Jeu de clinquants Dans un support mural, Type: 0,01-0,25



Données de commande

N° commande	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Classe d'article	42H

Description

Exécution:

Jeu de 15 pièces dans un support mural métallique. Clinquants dans des boîtes en plastique.

Contenu:

1 clinquant de chaque 478502: 0,01 à 0,1 (0,01 croiss.) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Livraison:

Avec matériel de fixation et porte-jauges d'épaisseur 478510.

Description technique

Hauteur	110 mm
Longueur	330 mm
Profondeur	100 mm
Norme	Norme usine
Type de produit	Clinquants en rouleaux

Accessoires

Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,02 mm	478502 0,02
---	-------------

Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,2 mm	478502 0,2
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,08 mm	478502 0,08
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,07 mm	478502 0,07
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,15 mm	478502 0,15
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,25 mm	478502 0,25
Porte-jauges d'épaisseur	478510
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,18 mm	478502 0,18
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,1 mm	478502 0,1
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,05 mm	478502 0,05
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,04 mm	478502 0,04
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,03 mm	478502 0,03
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,01 mm	478502 0,01
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,09 mm	478502 0,09
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,12 mm	478502 0,12
Clinquant 12,7 mm×5 m Epaisseur 0,06 mm	478502 0,06