



Filtere magnétique Micromag, Capacité de rétention magnétique maximale: 2kg



Données de commande

N° commande	084362 2
GTIN	2050001738523
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Filtere magnétique à monter dans le circuit de refroidissement et de lubrification de machines et d'installations.

Utilisation:

Pour une séparation fiable et écologique de particules magnétiques dans les circuits de refroidissement, de lubrification et de chauffage, p. ex. dans les machines-outils ou les installations hydrauliques ou de recyclage. Le noyau contaminé se nettoie en quelques secondes à l'aide du racleur spécial 084363.

Elimination du matériau filtrant superflue. En cas de saturation, un limiteur de débit garantit le débit – une obstruction est impossible.

Description technique

Raccord fileté BSP	1 pouce
Poids	5,2 kg
Capacité de rétention magnétique maximale	2 kg

Référence fabricant	MM10
Hauteur ext.	315 mm
Ø ext.	125 mm
Type de produit	Filtre

Accessoires

Racleur Micromag	084363
------------------	--------