



**Indicateur à levier, longueur bras palpeur 13,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,4/40mm**



## Données de commande

N° commande	436341 0,4/40
GTIN	4045197204264
Classe d'article	42C

## Description

### Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

### Avec lecture 1/100.

**HOLEX** – Modèle économique avec bille de mesure en carbure.

### Utilisation:

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

### Livraison:

En plus, avec tiges de serrage Ø 4 mm.

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

### Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

### Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

### Remarque(s):

**Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01** – marge d'écart 10 µm, écart total 13 µm, erreur de réversibilité 3 µm.

## Description technique

Ø corps max	40 mm
Force de mesure	0,15 N
Plage d'indication par sens	0,4/40 mm
Lecture	0,01 mm
Plage de pivotement	2×110 degré
Ø axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	13,5 mm
Ø bille de mesure	2 mm
Norme	DIN 2270
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

## Services

Étalonnage Indicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG
Étalonnage DAkkS Indicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG

## Accessoires

Support de centrage Type	436512
Support à section carrée pour comparateurs	436510
Touche carbure, longueur bras palpeur 13,5 mm Ø bille de mesure 2 mm	436361 2
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 4 mm	436311 4

Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 8 mm

436311 8