

**GIROD**

**Indicateur à levier, longueur bras palpeur 12,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,4/29mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 436200 0,4/29 |
| GTIN             | 2050001040008 |
| Classe d'article | 46Q           |

**Description****Exécution:**

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

**Avec lecture 1/100.**

**GIROD** – Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Boîtier robuste, insensible aux champs magnétiques. **Swiss Made.**

**Utilisation:**

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

**Livraison:**

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

**Accessoire(s):**

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

**Pièce(s) de rechange:**

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

**Remarque(s):**

**Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01** – marge d'écart 10 µm, écart total 13 µm, erreur de réversibilité 3 µm.

## Description technique

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Lecture                     | 0,01 mm             |
| Ø corps max                 | 29 mm               |
| Plage d'indication par sens | 0,4 mm              |
| Force de mesure             | 0,15 N              |
| Plage de pivotement         | 2×110 degré         |
| Ø axe de fixation h6        | 8 mm                |
| Longueur bras palpeur       | 12,5 mm             |
| Ø bille de mesure           | 2 mm                |
| Norme                       | DIN 2270            |
| Métrologie                  | analogique          |
| Emballage                   | Boîte robuste       |
| Étalonnage                  | C5                  |
| Type de produit             | Indicateur a levier |

## Services

|  |               |
|--|---------------|
| Étalonnage Indicateurs à levier Type ANALOG      | 023330 ANALOG |
| Étalonnage DAkkS Indicateur à levier Type ANALOG | 023340 ANALOG |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Touche carbure, longueur bras palpeur 12,5 mm Ø bille de mesure 2 mm | 436210 2   |
| Support à section carrée pour comparateurs                           | 436510     |
| Support articulé Rayon d'action 120 mm                               | 359680 120 |
| Support de centrage Type   | 436512     |