

**GIROD**

**Indicateur à levier, longueur bras palpeur 12,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,4/40mm**

**Données de commande**

N° commande	436200 0,4/40
GTIN	2050001040039
Classe d'article	46Q

**Description****Exécution:**

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

**Avec lecture 1/100.**

**GIROD** – Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Boîtier robuste, insensible aux champs magnétiques. **Swiss Made.**

**Utilisation:**

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

**Livraison:**

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

**Accessoire(s):**

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

**Pièce(s) de rechange:**

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

**Remarque(s):**

**Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01** – marge d'écart 10 µm, écart total 13 µm, erreur de réversibilité 3 µm.

## Description technique

Lecture	0,01 mm
Plage d'indication par sens	0,4 mm
Ø corps max	40 mm
Force de mesure	0,15 N
Plage de pivotement	2×110 degré
Ø axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	12,5 mm
Ø bille de mesure	2 mm
Norme	DIN 2270
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

## Services

Étalonnage DAkkS Indicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG
Étalonnage Indicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG

## Accessoires

Support à section carrée pour comparateurs	436510
Support de centrage Type	436512
Touche carbure, longueur bras palpeur 12,5 mm Ø bille de mesure 2 mm	436210 2
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120