

**GIROD**

**Indicateur à levier, longueur bras palpeur 12,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,1/40mm**



---

**Données de commande**

N° commande	436250 0,1/40
GTIN	2050001046642
Classe d'article	46Q

---

**Description****Exécution:**

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

**Lecture 2/1000.**

**GIROD** – Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Boîtier robuste, insensible aux champs magnétiques. **Swiss Made.**

**Utilisation:**

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

**Livraison:**

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

**Accessoire(s):**

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

**Pièce(s) de rechange:**

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

**Remarque(s):**

**Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,002/0,001** – marge d'écart 2  $\mu\text{m}$ , marge d'écart totale 4  $\mu\text{m}$ , erreur de réversibilité 2  $\mu\text{m}$ .

## Description technique

Force de mesure	0,15 N
Ecart total $f_{\text{tot}}$	4 $\mu\text{m}$
Erreur de réversibilité $f_u$	2 $\mu\text{m}$
Lecture	0,002 mm
Ecart $f_e$	2,7 $\mu\text{m}$
$\varnothing$ corps max	40 mm
Plage d'indication par sens	0,1 mm
Plage de pivotement	2×110 degré
$\varnothing$ axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	12,5 mm
$\varnothing$ bille de mesure	2 mm
Norme	DIN 2270
Métrie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

## Services

Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG
EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG

## Accessoires

Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Support de centrage Type	436512
Support à section carrée pour comparateurs	436510

Touche carbure, longueur bras palpeur 12,5 mm Ø bille de mesure 2 mm

---

436210 2