

Mahr

Indicateur à levier, longueur bras palpeur 41,2 mm / 32,3 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,25/38mm



Données de commande

N° commande	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

Indicateurs à levier avec **bras palpeur long. Lecture 1/100.**

Mahr – Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d'où alignement particulièrement précis; antimagnétique.

Utilisation:

Comme indicateur de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Description technique

Force de mesure	0,07 N
Ø corps max	38 mm
Ecart f_e	10 μm
Erreur de réversibilité f_u	5 μm
Lecture	0,01 mm
Ecart total f_{tot}	13 μm
Plage d'indication par sens	0,25 mm
Plage de pivotement	2×110 degré
Ø axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	41,2 mm
Ø bille de mesure	2 mm
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

Services

Etalonnage Indicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG
Étalonnage DAkkS Indicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Touche carbure, longueur bras palpeur 41,2 mm Ø bille de mesure 2 mm	436321 2
Support à section carrée pour comparateurs	436510
Touche carbure, longueur bras palpeur 41,2 mm Ø bille de mesure 2R mm	436321 2R
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120

Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 4 mm	436311 4
Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 8 mm	436311 8
Touche carbure, longueur bras palpeur 32,3 mm Ø bille de mesure 2 mm	436354 2
Support de centrage Type	436512