

Garant
Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, Ø DC h8: 1,7mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 114200 1,7 |
| GTIN | 4045197015259 |
| Classe d'article | 11B |

Description
Exécution:

Épaisseur d'âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.

Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.

Surface polie non revêtue.

Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):
Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 17,5 mm

Longueur des goujures L_c : 20 mm

Longueur totale L: 43 mm

Ø queue D_s : 1,7 mm

Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques: 0,05 mm/tr

Description technique

| | |
|-----------------------------|--------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Longueur des goujures L_c | 20 mm |
| Ø nom. D_c | 1,7 mm |
| Tolérance Ø nominal | h8 |

| | |
|---|--------------------|
| Ø queue D _s | 1,7 mm |
| Longueur totale L | 43 mm |
| Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques | 0,05 mm/tr |
| Norme | DIN 338 |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂ | 17,5 mm |
| Angle de pointe | 130 degré |
| Queue | Queue cylindrique |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS |
| Type | W |
| Angle d'hélice | 35-40 degré |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Jaune |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 70 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | 40 m/min | N |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |