

**Bride de serrage réglable, Largeur rainure a: 18mm****Données de commande**

N° commande	370680 18
GTIN	4020772070304
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d'appui (sans levier de serrage).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

Description technique

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1816125
Largeur rainure a	18 mm
Ecartement e pointe/rainure	26 mm
Longueur rainure f	45 mm
Hauteur serrage h	13 - 46 mm
Longueur L	125 mm

Largeur B	50 mm
Hauteur H	25 mm
Type	6314V
Type de produit	Brides de serrage

Accessoires

Levier de serrage à cliquet Largeur rainure a 16 mm	370750 16
---	-----------