

**Arbre de montage avec queue CM, CM / cône mandrin: 2/16****Données de commande**

N° commande	342500 2/16
GTIN	4045197296832
Classe d'article	32X

Description**Exécution:**

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Avec queue CM et tenons.

Modèle précis et économique.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Description technique

Cône pour porte-foret DIN 238	B 16
Ø cône D	15,733 mm
Taille cône morse CM	2
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets