

**Bride de serrage réglable, Largeur rainure a: 22mm****Données de commande**

N° commande	370680 22
GTIN	4020772070311
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d'appui (sans levier de serrage).

**Matière(s):**

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

**Livraison:**

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

**Description technique**

Largeur rainure a	22 mm
Ecartement e pointe/rainure	30 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 2220160
Longueur rainure f	60 mm
Hauteur serrage h	16 - 65 mm
Longueur L	160 mm

Largeur B	60 mm
Hauteur H	30 mm
Type	6314V
Type de produit	Brides de serrage