

**Bride de serrage réglable avec épaulement, Largeur rainure a: 22mm****Données de commande**

N° commande	370685 22
GTIN	4020772074661
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Acier pour traitement thermique verni, résistance des vis 8.8.

**Utilisation:**

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

**Livraison:**

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

**Description technique**

Hauteur épaulement A <sub>1</sub>	12 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 2220160
Longueur rainure f	60 mm
Profondeur épaulement A <sub>2</sub>	15 mm
Largeur rainure a	22 mm
Ecartement e pointe/rainure	30 mm

Hauteur serrage h	16 - 77 mm
Longueur L	160 mm
Largeur B	60 mm
Hauteur H	30 mm
Type	6314AV
Type de produit	Brides de serrage