

**Arbre de montage avec filetage, CM / cône mandrin: 2/16****Données de commande**

N° commande	342700 2/16
GTIN	4045197294937
Classe d'article	32X

**Description****Exécution:**

**Entièrement trempé et rectifié avec précision.** Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Modèle de précision avec queue CM et filetage intérieur.

**Utilisation:**

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses à cône morse.

**Norme:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Description technique**

Ø cône D	15,733 mm
Cône pour porte-foret DIN 238	B 16
Taille cône morse CM	2
Filetage d'entraînement intérieur	M10
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets