

**Bride de serrage réglable avec épaulement, Largeur rainure a: 14mm****Données de commande**

N° commande	370685 14
GTIN	4020772074623
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Acier pour traitement thermique verni, résistance des vis 8.8.

Utilisation:

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

Description technique

Largeur rainure a	14 mm
Profondeur épaulement A ₂	10 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1412100
Hauteur épaulement A ₁	8 mm
Ecartement e pointe/rainure	21 mm
Longueur rainure f	40 mm

Hauteur serrage h	10 - 46 mm
Longueur L	100 mm
Largeur B	40 mm
Hauteur H	20 mm
Type	6314AV
Type de produit	Brides de serrage

Accessoires

Levier de serrage à cliquet Largeur rainure a 12 mm	370750 12
---	-----------