

**Bride de serrage réglable avec épaulement, Largeur rainure a: 16mm****Données de commande**

N° commande	370685 16
GTIN	4020772074630
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Acier pour traitement thermique verni, résistance des vis 8.8.

**Utilisation:**

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

**Livraison:**

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

**Description technique**

Ecartement e pointe/rainure	26 mm
Hauteur épaulement A <sub>1</sub>	10 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1616125
Largeur rainure a	16 mm
Profondeur épaulement A <sub>2</sub>	12,5 mm
Longueur rainure f	45 mm

Hauteur serrage h	13 - 58 mm
Longueur L	125 mm
Largeur B	50 mm
Hauteur H	25 mm
Type	6314AV
Type de produit	Brides de serrage

---

## Accessoires

Levier de serrage à cliquet Largeur rainure a 16 mm	370750 16
---	-----------