

**Tasseau en T, M10, Pour dim. nom. rainures en T: 12mm****Données de commande**

N° commande	370530 12
GTIN	4020772080037
Classe d'article	35A

Description**Utilisation:**

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet **totale**.

Description technique

Hauteur k	7 mm
Largeur e	18 mm
Longueur	18 mm
Hauteur écrou	14 mm
Dim. nom. rain. T	12 mm
Largeur a	11,7 mm

Type	508
Norme	DIN 508
Taille de filetage	M10
avec filetage	oui
Matière	Acier pour traitement thermique
Classe de résistance	10
Type de produit	Tasseaux en T