

**Bride de serrage réglable avec épaulement, Largeur rainure a: 18mm****Données de commande**

N° commande	370685 18
GTIN	4020772074647
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Acier pour traitement thermique verni, résistance des vis 8.8.

Utilisation:

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

Description technique

Profondeur épaulement A_2	12,5 mm
Longueur rainure f	45 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1816125
Hauteur épaulement A_1	10 mm
Ecartement e pointe/rainure	26 mm
Largeur rainure a	18 mm

Hauteur serrage h	13 - 56 mm
Longueur L	125 mm
Hauteur H	25 mm
Largeur B	50 mm
Type	6314AV
Type de produit	Brides de serrage

Accessoires

Levier de serrage à cliquet Largeur rainure a 16 mm	370750 16
---	-----------