

**Bride de serrage réglable coudée, Largeur rainure a: 14mm****Données de commande**

N° commande	370720 14
GTIN	4020772071295
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d'appui (sans levier de serrage).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

Description technique

Ecartement e pointe/rainure	44 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1412100
Longueur rainure f	40 mm
Largeur rainure a	14 mm
Hauteur serrage h	28 - 56 mm
Hauteur H	20 mm

Longueur L	125 mm
Largeur B	14 mm
Type	6316V
Type de produit	Brides de serrage