

**Contrôleur d'épaisseur avec comparateur, Plage de mesure: 0-10mm****Données de commande**

N° commande	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Classe d'article	42C

Description**Exécution:**

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Utilisation:

Pour la mesure rapide de rainures extérieures, d'épaisseurs de parois, de tôles, de parois de tubes, de feuilles, etc.

Description technique

Ø bille en carbure	2 mm
Lecture	0,1 mm
Plage de mesure	0 - 10 mm
Ø comparateur	50 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	36 mm
Erreur admissible	0,1 mm
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Etalonnage	C7

Type de produit

Contrôleurs d'épaisseur

Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S

023450 S

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S

023460 S