

**Bride de serrage en U, Larg. fentexlong. totale: 14X160mm****Données de commande**

N° commande	370800 14X160
GTIN	4020772070724
Classe d'article	35A

Description**Norme:****DIN 6315 C****Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Ø tourillon	20 mm
Longueur totale	160 mm
Largeur rainure	14 mm
Pour vis de serrage	M12; M14
Hauteur H	25 mm
Largeur B	40 mm
Type	6315C
Type de produit	Brides de serrage