

**Bride de serrage réglable avec épaulement, Largeur rainure a: 20mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 370685 20 |
| GTIN | 4020772074654 |
| Classe d'article | 35A |

Description**Exécution:**

Acier pour traitement thermique verni, résistance des vis 8.8.

Utilisation:

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

Description technique

| | |
|--|--------------|
| Largeur rainure a | 20 mm |
| Profondeur épaulement A ₂ | 15 mm |
| Hauteur épaulement A ₁ | 12 mm |
| Longueur rainure f | 60 mm |
| Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 | Réf. 2020160 |
| Ecartement e pointe/rainure | 30 mm |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Hauteur serrage h | 16 - 77 mm |
| Longueur L | 160 mm |
| Hauteur H | 30 mm |
| Largeur B | 60 mm |
| Type | 6314AV |
| Type de produit | Brides de serrage |