

**Bride de serrage réglable, Largeur rainure a: 10mm****Données de commande**

N° commande	370680 10
GTIN	4020772070267
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d'appui (sans levier de serrage).

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

Description technique

Longueur rainure f	30 mm
Largeur rainure a	10 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 101080
Ecartement e pointe/rainure	15 mm
Hauteur serrage h	8 - 32 mm
Longueur L	80 mm

Largeur B	30 mm
Hauteur H	15 mm
Type	6314V
Type de produit	Brides de serrage