

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik

## Contrôleur d'épaisseur avec comparateur, Plage de mesure: 0-20 mm



### Données de commande

N° commande	438550 0-20
GTIN	2050001036759
Classe d'article	46Q

### Description

#### Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure. Classe de protection **IP65**.

#### Utilisation:

Pour la mesure rapide de rainures extérieures, d'épaisseurs de parois, de tôles, de parois de tubes, de feuilles, etc.

Norme: Norme usine

Étalonnage: C7

Indice de protection IP: IP 65

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,03 mm

Ø bille en carbure: 1,5 mm

Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure): 80 mm

Ø comparateur: 60 mm

### Description technique

Plage de mesure	0 - 20 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	80 mm
Lecture	0,01 mm
Ø bille en carbure	1,5 mm

Ø comparateur	60 mm
Indice de protection IP	IP 65
Erreur admissible	0,03 mm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Étalonnage	C7
Type de produit	Contrôleur d'épaisseur

### Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur	013850
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Palpeur rapide d'intérieur / d'extérieur	011320