

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpeur rapide d'intérieur, Plage de mesure: 5-15mm



Données de commande

N° commande	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Plage de mesure	5 - 15 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	35 mm
Ø bille en carbure	0,6 mm
Lecture	0,005 mm
Profondeur de rainure maximale	2,3 mm
Largeur de rainure minimale	0,8 mm
Erreur admissible	0,015 mm
Ø comparateur	65 mm
Etalonnage	C7

Indice de protection IP	IP 65
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

Services

EtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S
Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S