


Kroepelin
Längenmesstechnik

Contrôleur d'épaisseur avec comparateur, Plage de mesure: 0-50 mm



Données de commande

N° commande	438550 0-50
GTIN	2050001036766
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

1 bras de palpé fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure. Classe de protection **IP65**.

Utilisation:

Pour la mesure rapide de rainures extérieures, d'épaisseurs de parois, de tôles, de parois de tubes, de feuilles, etc.

Norme: Norme usine

Etalonnage: C7

Indice de protection IP: IP 65

Lecture: 0,05 mm

Erreur admissible: 0,05 mm

Ø bille en carbure: 3 mm

Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure): 167 mm

Ø comparateur: 60 mm

Description technique

Ø comparateur	60 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	167 mm
Lecture	0,05 mm
Plage de mesure	0 - 50 mm

Ø bille en carbure	3 mm
Indice de protection IP	IP 65
Erreur admissible	0,05 mm
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Étalonnage	C7
Type de produit	Contrôleur d'épaisseur

Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur	013850
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Palpeur rapide d'intérieur / d'extérieur	011320