

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Palpeur rapide d'intérieur, Plage de mesure: 10-30mm****Données de commande**

N° commande	438950 10-30
GTIN	2050001036841
Classe d'article	46Q

**Description****Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Description technique**

Lecture	0,01 mm
Profondeur de rainure maximale	5,2 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	80 mm
Plage de mesure	10 - 30 mm
Ø bille en carbure	1 mm
Largeur de rainure minimale	1,5 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Ø comparateur	65 mm
Etalonnage	C7
Indice de protection IP	IP 65

Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

## Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S
Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S