




## Jauge d'épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-10 mm



### Données de commande

N° commande	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Classe d'article	42C

### Description

#### Exécution:

Jauge d'épaisseur rapide avec levier de relevage (force de mesure indépendante de l'utilisateur).

Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

Surfaces de mesure rodées.

Etalonnage: C6

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,03 mm

Ø surfaces de mesure: 5,9 mm

Porte-à-faux: 15 mm

### Description technique

Plage de mesure	0 - 10 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Ø surfaces de mesure	5,9 mm
Porte-à-faux	15 mm
Norme	Norme usine

Type de produit	Jauges d'épaisseur rapides
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C6

## Services

Étalonnage Jauges d'épaisseur rapides	013820
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide	011310
Étalonnage Jauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200	023420 200
Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide Plage de mesure maximale 30	023430 30