

**Bride de serrage en U, Larg. fentexlong. totale: 26X250mm****Données de commande**

N° commande	370800 26X250
GTIN	4020772070786
Classe d'article	35A

Description**Norme:****DIN 6315 C****Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M24
Largeur rainure	26 mm
Longueur totale	250 mm
Ø tourillon	38 mm
Hauteur H	40 mm
Largeur B	70 mm
Type	6315C
Type de produit	Brides de serrage