

Kroepelin
Längenmesstechnik**Contrôleur d'épaisseur avec comparateur pour tubes, Plage de mesure: 0-20mm****Données de commande**

N° commande	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	0 - 20 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	80 mm
Ø alésage min.	10 mm
Ø comparateur	65 mm
Ø bille en carbure	1,5 mm
Indice de protection IP	IP 65
Erreur admissible	0,03 mm
Norme	Norme usine

Métrologie	analogique
Étalonnage	C7
Type de produit	Contrôleurs d'épaisseur

Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S
Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S