

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Palpeur rapide d'intérieur numérique, Plage de mesure: 10-30 mm



### Données de commande

N° commande	438974 10-30
GTIN	2050001055200
Classe d'article	46Q

### Description

#### Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisies.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

#### Accessoire(s):

Adaptateur de câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Incrément numérique: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,03 mm

Répétabilité: 0,01 mm

Ø bille en carbure: 1 mm

Largeur de rainure minimale: 1,2 mm

Profondeur de rainure maximale: 5,2 mm

### Description technique

Largeur de rainure minimale	1,2 mm
-----------------------------	--------

Ø bille en carbure	1 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	85 mm
Force de mesure	1,1 - 1,6 N
Répétabilité	0,01 mm
Incrément numérique	0,01 mm
Profondeur de rainure maximale	5,2 mm
Plage de mesure	10 - 30 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Indice de protection IP	IP 67
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Étalonnage	C7
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

## Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur	013850
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Palpeur rapide d'intérieur / d'extérieur	011320

## Accessoires

Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Émetteur Type S2	498966 S2
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3

Adaptateur d'interface Type A2	498954 A2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion Type D1	497440 D1
Câble de connexion Type D2	497440 D2
Câble de connexion Type USB2	497440 USB2