

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Contrôleur d'épaisseur avec comparateur pour tubes, Plage de mesure: 0-50mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 438560 0-50   |
| GTIN             | 2050001036780 |
| Classe d'article | 46Q           |

**Description****Exécution:**

1 bras de palpée fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Description technique**

|   |             |
|---|-------------|
| Lecture   | 0,05 mm     |
| Ø bille en carbure                                  | 3 mm        |
| Ø comparateur                                       | 66 mm       |
| Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 169 mm      |
| Plage de mesure                                     | 0 - 50 mm   |
| Ø alésage min.                                      | 12 mm       |
| Indice de protection IP                             | IP 65       |
| Erreur admissible                                   | 0,05 mm     |
| Norme   | Norme usine |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Métrologie      | analogique              |
| Étalonnage      | C7                      |
| Type de produit | Contrôleurs d'épaisseur |

## Services

|   |          |
|---|----------|
| Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S   | 023450 S |
| Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S | 023460 S |