

**Jauge d'épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-10mm****Données de commande**

N° commande	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Classe d'article	42C

Description**Exécution:**

Jauge d'épaisseur rapide avec levier de relevage (force de mesure indépendante de l'utilisateur).
Etrier de structure léger, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.
Surfaces de mesure rodées.

Description technique

Plage de mesure	0 - 10 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	0,02 mm
Ø surfaces de mesure	10 mm
Porte-à-faux	30 mm
Norme	Norme usine
Type de produit	Jauges d'épaisseur rapides
Métrie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C6

Services

Étalonnage Jauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200	023420 200
Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 10 mm	023000 10
Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide Plage de mesure maximale 30	023430 30