

Palpeur rapide d'intérieur numérique, Plage de mesure: 20-40mm



Données de commande

N° commande	438974 20-40
GTIN	2050001055217
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisis.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

Description technique

Répétabilité	0,01 mm
Force de mesure	1,1 - 1,6 N
Ø bille en carbure	1 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	85 mm
Profondeur de rainure maximale	7 mm
Largeur de rainure minimale	1,2 mm

Fiche technique

Plage de mesure	20 - 40 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Incrément numérique convertible	0,002 mm
Incrément numérique convertible	0,01 mm
Incrément numérique convertible	0,02 mm
Incrément numérique convertible	0,05 mm
Incrément numérique convertible	0,001 mm
Incrément numérique convertible	0,005 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Bluetooth®
Interface	Port USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Etalonnage	C7
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/438974-20-40>