

Kroepelin
Längenmesstechnik**Palpeur rapide d'intérieur, Plage de mesure: 40-60mm****Données de commande**

N° commande	438950 40-60
GTIN	2050001036889
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Largeur de rainure minimale	1,5 mm
Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	40 - 60 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	80 mm
Profondeur de rainure maximale	8 mm
Ø bille en carbure	1 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Ø comparateur	65 mm
Etalonnage	C7

Indice de protection IP	IP 65
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
EtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S