

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Palpeur rapide d'intérieur numérique, Plage de mesure: 30-50 mm



### Données de commande

N° commande	438974 30-50
GTIN	2050001055224
Classe d'article	46Q

### Description

#### Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisies.

#### Livraison:

Avec 1 pile 081556 réf. LR3, mode d'emploi.

#### Accessoire(s):

Adaptateur de câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440.

Norme: Norme usine

Lecture commutable: mm / pouce

Interface: Port USB

Interface: Interface Digimatic

Indice de protection IP: IP 67

Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Incrément numérique: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,03 mm

Répétabilité: 0,01 mm

Ø bille en carbure: 1 mm

Largeur de rainure minimale: 1,2 mm

Profondeur de rainure maximale: 7 mm

### Description technique

Profondeur de rainure maximale	7 mm
--------------------------------	------

Force de mesure	1,1 - 1,6 N
Largeur de rainure minimale	1,2 mm
Plage de mesure	30 - 50 mm
Incrément numérique	0,01 mm
Ø bille en carbure	1 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	85 mm
Répétabilité	0,01 mm
Erreur admissible	0,03 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	1
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Indice de protection IP	IP 67
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Méetrologie	numérique
Etalonnage	C7
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

## Services

Etalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur	013850
Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Palpeur rapide d'intérieur / d'extérieur	011320

## Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB	498975
Récepteur / interface clavier USB	498965
Câble de connexion Type D2	497440 D2

Câble de connexion Type D1	497440 D1
Adaptateur d'interface Type A2	498954 A2
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
Emetteur Type S2	498966 S2
Câble de connexion Type USB2	497440 USB2