

**Bride de serrage en U, Larg. fentexlong. totale: 11X125mm****Données de commande**

N° commande	370800 11X125
GTIN	4020772070717
Classe d'article	35A

**Description****Norme:****DIN 6315 C****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Largeur rainure	11 mm
Ø tourillon	16 mm
Pour vis de serrage	M10
Longueur totale	125 mm
Hauteur H	20 mm
Largeur B	30 mm
Type	6315C
Type de produit	Brides de serrage