

**HOLEX****Clinquant 12,7 mm×10 m, Acier C, Epaisseur: 0,25mm****Données de commande**

N° commande	478504 0,25
GTIN	4045197524195
Classe d'article	42H

**Description****Exécution:**

Clinquant pour jauges d'épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).

Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.

**Acier C** – Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (**réf. 0,01 et 0,02 inoxydables**).

**Utilisation:**

Dans la construction d'outils et de gabarits et montages, pour l'ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d'ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

**Description technique**

Epaisseur	0,25 mm
Erreur admissible	±7 µm

Norme	Norme usine
Tolérance	T3
Matériau	Acier C
Longueur galets	10 m
Largeur galets	12,7 mm
Type de produit	Clinquants en rouleaux