

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Palpeur rapide d'intérieur numérique avec bras palpeurs longs, Plage de mesure: 13-43 mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 438978 13-43  |
| GTIN             | 2050001743169 |
| Classe d'article | 46Q           |

### Description

#### Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisies.

#### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

#### Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

Indice de protection IP: IP 67

Incrément numérique convertibile: 0,02 mm

Incrément numérique convertibile: 0,005 mm

Incrément numérique convertibile: 0,001 mm

Incrément numérique convertibile: 0,002 mm

Incrément numérique convertibile: 0,05 mm

Incrément numérique convertibile: 0,01 mm

### Description technique

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ø bille en carbure | 1,3 mm |
|--------------------|--------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Répétabilité  | 0,02 mm                      |
| Plage de mesure                                     | 13 - 43 mm                   |
| Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 127 mm                       |
| Force de mesure                                     | 1,2 - 1,7 N                  |
| Profondeur de rainure maximale                      | 6,5 mm                       |
| Largeur de rainure minimale                         | 2 mm                         |
| Erreur admissible                                   | 0,04 mm                      |
| Code art. piles/batteries incluses                  | 081561 LR3                   |
| Nombre de piles incluses                            | 2                            |
| Indice de protection IP                             | IP 67                        |
| Alimentation électrique                             | Fonctionnement sur piles     |
| Incrément numérique convertible                     | 0,02 mm                      |
| Incrément numérique convertible                     | 0,005 mm                     |
| Incrément numérique convertible                     | 0,001 mm                     |
| Incrément numérique convertible                     | 0,002 mm                     |
| Incrément numérique convertible                     | 0,05 mm                      |
| Incrément numérique convertible                     | 0,01 mm                      |
| Norme   | Norme usine                  |
| Lecture commutable                                  | mm / pouce                   |
| Interface   | Interface Bluetooth          |
| Interface   | Port USB                     |
| Interface   | Port USB                     |
| Sauvegarde des valeurs mesurées                     | Réglage unique du point zéro |
| Métrologie  | numérique                    |
| Etalonnage  | C7                           |
| Type de produit                                     | Palpeur rapide d'intérieur   |

## Services

|  |        |
|--|--------|
| Etalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur | 013850 |
|--|--------|

|   |        |
|---|--------|
| Marquage inscription au laser Type                        | 018940 |
| Étalonnage DAkKS Palpeur rapide d'intérieur / d'extérieur | 011320 |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Jeu de piles alcalines au manganèse Format international LR3 | 081555 LR3  |
| Adaptateur d'interface Type A2                               | 498954 A2   |
| Câble de connexion Type USB2                                 | 497440 USB2 |
| Multi-récepteur / interface clavier USB Type                 | 498975      |
| Récepteur / interface clavier USB Type                       | 498965      |
| Piles alcalines au manganèse Format international LR3        | 081556 LR3  |
| Émetteur Type S2   | 498966 S2   |
| Câble de connexion Type D1                                   | 497440 D1   |
| Câble de connexion Type D2                                   | 497440 D2   |
| Piles alcalines au manganèse Format international LR3        | 081561 LR3  |