



## Jauge d'épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-30mm



### Données de commande

N° commande	438280 0-30
GTIN	4031452200041
Classe d'article	46C

### Description

#### Exécution:

Jauge d'épaisseur avec levier de relevage. Etrier de mesure robuste, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

### Description technique

Plage de mesure	0 - 30 mm
Lecture	0,1 mm
Ø surfaces de mesure	10 mm
Porte-à-faux	50 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	0,05 mm
Norme	Norme usine
Type de produit	Jauges d'épaisseur rapides
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	C6

## Services

Étalonnage Jauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200	023420 200
Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide Plage de mesure maximale 30	023430 30