

**Bande de feuille 150×2500 mm, Acier non allié, Epaisseur: 0,025mm****Données de commande**

N° commande	478700 0,025
GTIN	4045197207784
Classe d'article	42H

**Description****Exécution:**

Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.

**Acier C** – Acier au carbone, matériau n° 1.0330 (DC01 C490 MA), laminé à froid, surface non revêtue.

**Utilisation:**

**Mise en place** d'outils; **ajustage** d'appareils; **compensation** de tolérances; **calage** de dispositifs; **dégauchissage** de machines; **mise en place** de moules; **réglage** du jeu de palier; **adaptation** d'agrégats; **réajustage** de lames de cisaillement; **dégauchissage** de pièces à usiner, etc.

**Description technique**

Epaisseur	0,025 mm
Matériau	Acier C
Erreur admissible	±2 µm
Longueur feuille	2500 mm
Largeur feuille	150 mm
Attribut des noms de produit	Acier non allié
Type de produit	Bandes de feuilles

