

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpeur rapide d'intérieur numérique avec bras palpeurs longs, Plage de mesure: 30-60 mm



Données de commande

N° commande	438978 30-60
GTIN	2050001743176
Classe d'article	46Q

Description

Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

Indice de protection IP: IP 67

Incrément numérique convertible: 0,001 mm

Incrément numérique convertible: 0,005 mm

Incrément numérique convertible: 0,05 mm

Incrément numérique convertible: 0,002 mm

Incrément numérique convertible: 0,02 mm

Incrément numérique convertible: 0,01 mm

Description technique

Répétabilité	0,02 mm
--------------	---------

Plage de mesure	30 - 60 mm
Force de mesure	1,3 - 1,8 N
Ø bille en carbure	1,5 mm
Profondeur de rainure maximale	8,5 mm
Largeur de rainure minimale	2,5 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	127 mm
Erreur admissible	0,04 mm
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Incrément numérique convertible	0,001 mm
Incrément numérique convertible	0,005 mm
Incrément numérique convertible	0,05 mm
Incrément numérique convertible	0,002 mm
Incrément numérique convertible	0,02 mm
Incrément numérique convertible	0,01 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Port USB
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Etalonnage	C7
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

Services

Etalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur	013850
--	--------

Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Palpeur rapide d'intérieur / d'extérieur	011320

Accessoires

Emetteur Type S2	498966 S2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion Type USB2	497440 USB2
Câble de connexion Type D2	497440 D2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
Câble de connexion Type D1	497440 D1
Adaptateur d'interface Type A2	498954 A2
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3