



Clinquant 50 mm×5 m, Acier C, Epaisseur: 0,3mm



Données de commande

N° commande	478525 0,3
GTIN	2050001054173
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d'épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).

Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.

Acier C – Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (**réf. 0,01 et 0,02 inoxydables**).

Utilisation:

Dans la construction d'outils et de gabarits et montages, pour l'ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d'ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

Livraison:

A partir de la réf. 0,8, livraison en rouleau / anneau.

Description technique

Epaisseur	0,3 mm
-----------	--------

Erreur admissible	±7 µm
Norme	Norme usine
Matériau	Acier C
Longueur galets	5 m
Largeur galets	50 mm
Type de produit	Clinquants en rouleaux