

Kroeplin
Längenmesstechnik**Palpeur rapide d'intérieur avec bras palpeurs longs, Plage de mesure:
15-65mm****Données de commande**

N° commande	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Largeur de rainure minimale	2,5 mm
Plage de mesure	15 - 65 mm
Lecture	0,05 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	188 mm
Profondeur de rainure maximale	4,5 mm
Ø bille en carbure	1,5 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Ø comparateur	66 mm
Etalonnage	C7
Indice de protection IP	IP 65

Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
ÉtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S