


Kroeplin
Längenmesstechnik**Palpeur rapide d'intérieur avec bras palpeurs longs, Plage de mesure: 40-90mm****Données de commande**

N° commande	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Largeur de rainure minimale	3,3 mm
Ø bille en carbure	2 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	192 mm
Lecture	0,05 mm
Profondeur de rainure maximale	8 mm
Plage de mesure	40 - 90 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Ø comparateur	66 mm
Étalonnage	C7
Indice de protection IP	IP 65

Norme	Norme usine
Métriologie	analogique
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

Services

Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S
Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S