


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Palpeur rapide d'intérieur avec bras palpeurs longs, Plage de mesure: 70-120mm****Données de commande**

N° commande	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Classe d'article	46Q

**Description****Exécution:**

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Description technique**

Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	192 mm
Lecture	0,05 mm
Ø bille en carbure	2 mm
Largeur de rainure minimale	3,3 mm
Profondeur de rainure maximale	8 mm
Plage de mesure	70 - 120 mm
Erreur admissible	0,05 mm
Ø comparateur	66 mm
Étalonnage	C7

Indice de protection IP	IP 65
Norme	Norme usine
Méetrologie	analogique
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

## Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
EtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S