

Douille fendue pour tarauds, CM/Ø: 2/8



Données de commande

N° commande	345000 2/8
GTIN	4045197311672
Classe d'article	37E

Description

Exécution:

Entièrement trempées, alésage et cône extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour alésoirs et tarauds cylindriques à carré d'entraînement.

Norme:

DIN 6328

Données d'utilisation:

Pour montage dans des douilles de réglage, porte-outils flottants, adaptateurs de taraudage et dispositifs à broches multiples sur des broches très rapprochées.

Remarque(s):

Ne conviennent pas au fraisage!

Description technique

Pour □ queue	6,2 mm
Pour Ø queue	8 mm
Type de produit	Douilles fendues