

**Bride de serrage, DIN 6314, Larg. fentexlong. totale: 7X50mm****Données de commande**

N° commande	371000 7X50
GTIN	4020772070007
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Pour vis de serrage	M6
Hauteur	10 mm
Largeur rainure	7 mm
Largeur	20 mm
Longueur totale	50 mm
Type	6314
Norme	DIN 6314
Type de produit	Brides de serrage