

**Bride de serrage en U avec épaulement, Largeur rainure a: 10mm****Données de commande**

N° commande	370810 10
GTIN	4020772073183
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Acier traité, verni.

Utilisation:

Pour atteindre la **hauteur de serrage minimale, retourner la bride.**

Matière(s):

Résistance des vis 8.8.

Livraison:

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (voir 375300).

Description technique

Ecartement e pointe/extrémité de rainure	70 mm
Largeur rainure a	10 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 101080
Hauteur serrage h	8 - 37 mm
Longueur L	100 mm

Hauteur H	20 mm
Largeur B	30 mm
Type	6315V
Type de produit	Brides de serrage