

**Bride de serrage, DIN 6314, Larg. fentexlong. totale: 26X250mm****Données de commande**

N° commande	371000 26X250
GTIN	4020772070106
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M24
Hauteur	35 mm
Largeur rainure	26 mm
Longueur totale	250 mm
Largeur	70 mm
Type	6314
Norme	DIN 6314
Type de produit	Brides de serrage